



ESD

### Dati tecnici

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Colore                      | Blu                   |
| Taglie disponibili          | --                    |
| Confezione                  | Confezione imballata  |
| Imballaggio                 | 1/Scatola             |
| Dimensioni del cartone (cm) | 61.00 x 40.60 x 30.50 |
| Peso del cartone (kg)       | 0.91                  |
| Paese di origine            | Messico               |
| Tipo di abbigliamento       | Camici da laboratorio |
| Tessuto                     | ESD Sheer             |
| Chiusura                    | Incastro              |
| Costruzione                 | Sicuro ESD            |
| Certificazioni              | Conforme TAA          |

### Uniform Technology™

Labcoat corto ESD Sheer

- ESD Tessuto trasparente - 91% poliestere / 9% carbonio
- Colletto con scollo a V
- Tre tasche applicate
- Bottoni automatici all'apertura frontale
- Grounding bottone sulla tasca in vita
- Chiusura da polso a scatto
- Linguetta ESD nella tasca sul petto
- Conformità sicura ESD a ANSI/ESD S20.20-2014 - Indumento di controllo statico con messa a terra

### Dati sulle prestazioni

|                                |                                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| Camera bianca ISO              | --                                              |
| ANSI/ESD S20.20                | Groundable Static Control Garment               |
|                                | < 1x10 <sup>9</sup> Ω Point to groundable point |
| Resistente alla temperatura    | --                                              |
| Proprietà di controllo statico | Static Dissipative                              |

### Istruzioni per la manutenzione

I nostri capi non sono pronti per essere indossati, il che significa che devono essere lavati prima che un dipendente li indossi in una camera bianca di classe ISO. La durata media dell'usura è di 50-100 lavaggi. Assicurati che tutte le cerniere e i bottoni automatici siano chiusi. Utilizzare sapone meno aggressivo (latte, saponi alcalini o neutri) o detergenti. Lavare a 120 ° F per i colori e 140 ° F per i bianchi. Risciacquare a freddo. Senza candeggina. Asciugare in asciugatrice moderatamente (140°F). Dopo l'asciugatura, asciugare in asciugatrice a freddo per 5 minuti. Niente ferro.