



ESD

Technická data

Barva	Modrý
Dostupné velikosti	—
Balení	Případ
Zabaleno	1/Bedna
Rozměry pouzdra (cm)	61.00 x 40.60 x 30.50
Hmotnost pouzdra (kg)	0.91
Země původu	Mexiko
Typ oblečení	Laboratorní pláště
Tkanina	ESD Sheer
Uzávěr	Prasknout
Konstrukce	ESD trezor
Certifikace	V souladu s TAA

Údaje o výkonu

ISO čisté prostory	—
ANSI/ESD S20.20	Groundable Static Control Garment < 1x10 ⁹ Ω Point to groundable point
Teplotní odolnost	—
Statická vlastnost ovládacího prvku	Static Dissipative

Uniform Technology™

Krátký ESD průsvitný laboratorní nátěr

- ESD průsvitná tkanina - 91 % polyester / 9 % karbon
- Límeček s výstřihem do V
- Tři našité kapsy
- Patentky na předním otvoru
- Uzemňovací patentka v kapse v pase
- Zaklapávací zapínání na zápěstí
- ESD poutko v náprsní kapse
- ESD bezpečné dodržování ANSI/ESD S20.20-2014 - Uzemnitelný statický kontrolní oděv

Pokyny pro péči

Naše oděvy nejsou dodávány připravené k nošení, což znamená, že je třeba je vyprat, než si je zaměstnanec oblékne v čistých prostorách třídy ISO. Průměrná životnost opotřebení je 50-100 praní. Ujistěte se, že jsou všechny zipy a patentky zavřené. Používejte méně agresivní mýdlo (mléčné, alkalické nebo neutrální mýdlo) nebo čisticí prostředky. Perte na 120 °F pro barvy a 140 °F pro bílé. Opláchněte za studena. Žádné bělidlo. Sušit v sušičce mírně (140 ° F). Po vysušení sušte v sušičce za studena po dobu 5 minut. Žádné železo.