



ESD

Dane techniczne

Kolor	Biały
Dostępne rozmiary	–
Opakowanie	Przypadek
Zapakowane	1/Skrzynia
Wymiary koperty (cm)	61.00 x 40.60 x 30.50
Hmotnost pouzdra (kg)	0.91
Kraj pochodzenia	Meksyk
Rodzaj odzieży	Fartuchy laboratoryjne
Tkanina	StatMaster
Domknięcie	Złamać
Budowa	Sejf ESD
Certyfikaty	Zgodność z TAA

Uniform Technology™ StatMaster Długi lakier laboratoryjny ESD

- Tkanina StatMaster - 93% poliestr / 7% włókno węglowe
- Kołnierz klapy
- Trzy naszywane kieszenie
- Zatraski przy otwieraniu z przodu
- Zatrask uziemiający na kieszeni w talii
- Zatraskowe zapięcie na nadgarstek
- Rozcięcia w pasie zapewniają dostęp do kieszeni
- Zgodność z normami ANSI/ESD S20.20-2014 – Odzież do kontroli statycznej z uziemieniem

Dane o wydajności

Pomieszczenie czyste ISO	–
ANSI/ESD S20.20	Groundable Static Control Garment < 1x10 ⁹ Ω Point to groundable point
Odporny na temperaturę	–
Właściwość kontrolki statycznej	Static Dissipative

Instrukcje opieki

Nasze ubrania nie są gotowe do noszenia, co oznacza, że muszą zostać wyprane, zanim pracownik założy je w pomieszczeniu czystym klasy ISO. Średnia żywotność wynosi 50-100 prań. Upewnij się, że wszystkie zamki błyskawiczne i zatraski są zapięte. Używaj mniej ostrego mydła (mydła mleczne, alkaliczne lub neutralne) lub detergentów. Prac w temperaturze 120°F dla kolorów i 140°F dla białych. Splucz na zimno. Bez wybielacza. Suszyć w suszarce bębnowej w umiarkowanej temperaturze (140°F). Po wysuszeniu suszyć w suszarce bębnowej na zimno przez 5 minut. Bez żelazka.