



ESD

### Dane techniczne

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Kolor                 | Biały                 |
| Dostępne rozmiary     | --                    |
| Opakowanie            | Przypadek             |
| Zapakowane            | 1/Skrzynia            |
| Wymiary koperty (cm)  | 61.00 x 40.60 x 30.50 |
| Hmotnost pouzdra (kg) | 0.23                  |
| Kraj pochodzenia      | Chiny                 |
| Rodzaj odzieży        | Okapy                 |
| Tkanina               | Altessa Grid          |
| Domknięcie            | Złamać                |
| Budowa                | Sejf ESD              |
| Certyfikaty           | --                    |

### Uniform Technology™

Altessa Grid ISO 5 (Class 100) Okap do pomieszczeń czystych z wbudowaną maską na twarz - Pull Over

- Altessa Tkanina Grid - 99% Poliester / 1% Carbon
- Tylko naciąganie oczu
- Wbudowana pikowana maska z trykotu i siateczki
- Gumka z tyłu
- Trzy pionowe i cztery poziome zatrzaski z tyłu
- Spódnica drobna
- Spełnia normy wymagane do stosowania w pomieszczeniach czystych ISO 5 (klasa 100) – ISO 8 (klasa 100 000) i innych kontrolowanych środowiskach

### Dane o wydajności

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Pomieszczenie czyste ISO        | ISO 5 (Class 100)  |
| ANSI/ESD S20.20                 | --                 |
| Odporny na temperaturę          | --                 |
| Właściwość kontrolki statycznej | Static Dissipative |

### Instrukcje opieki

Nasze ubrania nie są gotowe do noszenia, co oznacza, że muszą zostać wyprane, zanim pracownik założy je w pomieszczeniu czystym klasy ISO. Średnia żywotność wynosi 50-100 prań. Upewnij się, że wszystkie zamki błyskawiczne i zatrzaski są zapięte. Używaj mniej ostrego mydła (mydła mleczne, alkaliczne lub neutralne) lub detergentów. Prac w temperaturze 120°F dla kolorów i 140°F dla białych. Splucz na zimno. Bez wybielacza. Suszyć w suszarce bębnowej w umiarkowanej temperaturze (140°F). Po wysuszeniu suszyć w suszarce bębnowej na zimno przez 5 minut. Bez żelazka.

**PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | DOSTARCZAM TO, CO NAJLEPSZE NA ŚWIECIE**

AMERYKI: +1 (800) 262-5755 | EUROPA: +34-96182-41-48 | AMEA: (AZJA, BLISKI WSCHÓD, AFRYKA) 852-2475-9228 | [www.pipglobalsafety.com](http://www.pipglobalsafety.com)

Niniejszy dokument i informacje w nim zawarte stanowią własność firmy Protective Industrial Products, Inc. (PIP) i nie mogą być wykorzystywane ani powielane bez pozwolenia. Użytkownicy produktów powinni przeprowadzić wszelkie odpowiednie testy lub inne oceny w celu określenia przydatności produktów PIP do określonego celu lub zastosowania w określonym środowisku. PIP WYŁĄCZA WSZELKIE GWARANCJE INNE NIŻ WYRAŹNIE UDZIELONE. 2025-07-06