



### Claw Cover®

Bezszwowa dzianina Dyneema® Blended  
Rękawica przeciwdrobnoustrojowa - średnia waga

- Bezszwowa konstrukcja z dzianiny zapewnia komfort, dopasowanie i zręczność manualną
- Mieszanka Dyneema® zwiększa wydajność rękawic bez utraty elastyczności i zręczności manualnej oraz zapewnia maksymalną ochronę
- Oburęczny wzór umożliwia noszenie rękawic na obu dłoniach, co wydłuża zużycie i obniża koszty
- Specjalny nielateksowy mankiet znacznie zmniejsza zdmuchiwanie mankietu, nawet po wielokrotnym praniu w wybielaczu
- Może być noszony samodzielnie lub jako wyściółka rękawiczek
- Dobre właściwości chwytne

### Aplikacje

- Wysoka wytrzymałość na rozciąganie, niezwykle elastyczna i oddychająca
- Zastosowania przemysłowe
- Przetwórstwo spożywcze

### Dane techniczne

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Kolor                     | Biały                  |
| Dostępne rozmiary         | --                     |
| Opakowanie                | Taśmy luzem            |
| Zapakowane                | --                     |
| Wymiary koperty (cm)      | 30.48 x 15.24 x 15.24  |
| Hmotnost pouzdra (kg)     | 1.36                   |
| Kraj pochodzenia          | Stany Zjednoczone      |
| Materiał wkładki          | Antybiotyki, Dyneema   |
| Powłoka                   | Niepowlekane           |
| Miernik                   | 10                     |
| Mankiet                   | Dzianinowy nadgarstek  |
| Ukrywać                   | --                     |
| Ochrona przed uderzeniami | --                     |
| Budowa                    | Dzianina bez szwu      |
| Certyfikaty               | 21 CFR, Zgodność z TAA |

### Dane o wydajności

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| EN 388                              | -- |
| PL Poziom ścierania                 | -- |
| PL Poziom przecięcia                | -- |
| PL Poziom rozdarcia                 | -- |
| PL Poziom przebicia                 | -- |
| EN TDM-100 Poziom przecięcia        | -- |
| ASTM F1358 Pionowy poziom płomienia | -- |
| EN 407                              | -- |

### Instrukcje opieki

|                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |
| Prać w pralce                                                                       | Temperatura wody 55°C                                                                 | Wybielacz                                                                             | Suszyć w suszarce bębnowej                                                            | Niska temperatura                                                                     |