



### G-Tek®

Bezszwowa rękawica nylonowa z pianką pokrytą nitylem na dłoni i palcach - Doted Palm

- Bezszwowa powłoka z dzianiny nylonowej zapewnia większy komfort, zręczność palców i oddychalność
- Pokryta pianką nitylową dłoń i opuszki palców zapewniają doskonałą odporność na ścieranie i doskonałą przyczepność na mokro i na sucho
- Kropkowana dłoń zapewnia większą trwałość i lepszą amortyzację w bardzo powtarzalnych zastosowaniach wymagających precyzyjnej obsługi
- Dzianinowy nadgarstek zapobiega przedostawaniu się brudu i zanieczyszczeń do wnętrza rękawicy
- Oddychający tył dla wygody
- Wiązanie w kolorze bawełny oznacza rozmiar



### Dane techniczne

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Kolor                     | Szary                       |
| Dostępne rozmiary         | 6-11                        |
| Opakowanie                | Opakowanie zbiorcze         |
| Zapakowane                | --                          |
| Wymiary koperty (cm)      | --                          |
| Hmotnost pouzdra (kg)     | 0.00                        |
| Kraj pochodzenia          | Chiny                       |
| Materiał wkładki          | Nylon                       |
| Powłoka                   | Nitryl                      |
| Kolor powłoki             | Black                       |
| Pokrycie powłoką          | Dłoń i palce                |
| Chwyt                     | Piana                       |
| Miernik                   | 15                          |
| Mankiet                   | Dzianinowy nadgarstek       |
| Ochrona przed uderzeniami | --                          |
| Budowa                    | Powlekana dzianina bez szwu |
| Certyfikaty               | --                          |

### Dane o wydajności

|                      |        |
|----------------------|--------|
| EN 388               | 4131A  |
| PL Poziom ścierania  | 4      |
| PL Poziom przecięcia | 1      |
| PL Poziom rozdarcia  | 3      |
| PL Poziom przebiecia | 1      |
| EN 407               | X1XXXX |

### Instrukcje opieki

